

**Garant****Sinkro glava alata za ER25, Ø drške d2: 9mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	338185 9
GTIN	4062406103613
Razred artikla	31P

**Opis****Izvedba:**

- Ureznici i uvaljivači na strojevima sa sinkrovretenom.
- Minimalna duljina prilagodbe: +0,5mm / -0,2mm.
- Nadoknađivanje sinkronizacijskih pogrešaka, time i bolja kvaliteta navoja i produljen vijek trajanja.
- Za stezne glave za čahure i pogonjeni alat u skladu sa standardom ISO 15488 (DIN 6499).
- Prikladno za lijeve i desne navoje.

**Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:**

- Minimalna duljina prilagodbe: +0,5 mm / -0,2 mm.
- Nadoknađivanje sinkronizacijskih pogrešaka, time i bolja kvaliteta navoja i produljen vijek trajanja.

**Odgovara:**

Sinkro nastavak br. 338180.

**Tehnički opis**

Duljina izboja L <sub>1</sub>	40 mm
Kvadratna drška	7 mm
za Ø drške ureznika d <sub>2</sub> DIN 374/376	M12
za Ø drške ureznika d <sub>2</sub> DIN 371	M9
Ø D <sub>2</sub>	19 mm
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 50 bara

Vrsta proizvoda

Adapter za urezivanje