

**Garant****Sinkro glava alata za ER25, Ø drške d2: 10mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	338185 10
GTIN	4062406103620
Razred artikla	31P

## Opis

### Izvedba:

- Ureznici i uvaljivači na strojevima sa sinkrovretenom.
- Minimalna duljina prilagodbe: +0,5mm / -0,2mm.
- Nadoknađivanje sinkronizacijskih pogrešaka, time i bolja kvaliteta navoja i produljen vijek trajanja.
- Za stezne glave za čahure i pogonjeni alat u skladu sa standardom ISO 15488 (DIN 6499).
- Prikladno za lijeve i desne navoje.

### Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

- Minimalna duljina prilagodbe: +0,5 mm / -0,2 mm.
- Nadoknađivanje sinkronizacijskih pogrešaka, time i bolja kvaliteta navoja i produljen vijek trajanja.

### Odgovara:

Sinkro nastavak br. 338180.

## Tehnički opis

Duljina izboja L <sub>1</sub>	41 mm
Kvadratna drška	8 mm
Ø D <sub>2</sub>	19 mm
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 50 bara
Vrsta proizvoda	Adapter za urezivanje

