

**ER stezna čahura s brtvom, ER32, nazivni stezni Ø d: 9/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309001 9/16
GTIN	4062406104375
Razred artikla	32Z

**Opis****Izvedba:**

U potpunosti kaljena i brušena. Polirana. Samo za nazivni Ø.

**Tehnički opis**

Prihvat	ER32
Standard	ISO 15488-A
Točnost rotacije	≤ 10 µm
Tip	469 E
Vanjski Ø D	33 mm
Ukupna duljina	40 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta