

HOLEX**ER stezna čahura s brtvom, ER25, nazivni stezni Ø d: 7/16mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 308959 7/16 |
| GTIN | 4062406104269 |
| Razred artikla | 32Z |

Opis**Izvedba:**

U potpunosti kaljena i brušena. Polirana. Samo za nazivni Ø.

Tehnički opis

| | |
|------------------|-----------------|
| Prihvat | ER25 |
| Standard | ISO 15488-A |
| Točnost rotacije | ≤ 10 µm |
| Tip | 429 E |
| Vanjski Ø D | 26 mm |
| Ukupna duljina | 34 mm |
| Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |