

**ER stezna čahura s brtvom, ER25, nazivni stezni Ø d: 5/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308959 5/16
GTIN	4062406104245
Razred artikla	32Z

Opis**Izvedba:**

U potpunosti kaljena i brušena. Polirana. Samo za nazivni Ø.

Tehnički opis

Prihvat	ER25
Standard	ISO 15488-A
Točnost rotacije	≤ 10 µm
Tip	429 E
Vanjski Ø D	26 mm
Ukupna duljina	34 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta