

KÄRCHER**Visokotlačni čistač, negrijan, oznaka proizvođača: HD511P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078571 HD511P
GTIN	4054278144863
Razred artikla	07C

Opis**Izvedba:**

Prenosivi visokotlačni uređaji za čišćenje s motorom na izmjeničnu struju. Uređaj s **upravljačem s pritisnom sklopkom**, crijevo za visoke tlakove koje se pod tlakom može rotirati i okretnom mlaznom cijevi od INOX-a. Robusna aksijalna pumpa s 3 klipa, s cilindarskom glavom od mesinga. Dovod vode od mesinga. Maksimalna dovodna temperatura 60°C.

EASY!Force visokotlačan pištolj koristi snagu povratnog udarca mlaza pod visokim tlakom i time umanjuje snagu koju korisnik treba upotrijebiti kod držanja pištolja. Osigurava sasvim novu udobnost kod rada bez zamaranja. Poboľšan i u potpunosti keramički ventil. Integrirani EASY!Lock sustav spajanja. Omogućuje brzo i jednostavno priključivanje pribora (npr. mlaznica, čeličnih cijevi) s jedinstvenim priključcima.

Dio isporuke:

S visokotlačnim crijevom od 10 m, mlaznom cijevi od INOX-a 850 mm s jednostrukom sapnicom.

Tehnički opis

Težina	20,5 kg
Prihvat snaga	2200 W
Oznaka proizvođača	HD 5/11 P *EU

Radni tlak	110 bar
Protok	490 l/h
Osiguranje mreže	10 A
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Visokotlačni čistač