

Garant
SEET 1305 AGFR, HU7810, tip: ALU

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213564 ALU
GTIN	4062406104498
Razred artikla	21A

Opis
Izvedba:

Povećana debljina izmjenjive pločice za najučinkovitije rezanje. Zaštita od trošenja zahvaljujući najmodernijim prevlakama.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{pmaks} = 4 \text{ mm}$.

Posmak f_z po zubu: 0,2 mm

Tehnički opis

Tip	ALU
Posmak f_z po zubu	0,2 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SEET 1305 AGSR
Vrsta	HU7810
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	700 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	700 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	650 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		