

Garant**Držak za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 16/1,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273750 16/1,5
GTIN	4045197720016
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Tehnički opis

Duljina glave L_1	26 mm
Širina utora w	1,5 mm
Dubina utora t_{maks}	4,5 mm
Vijak	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Funkcionalna širina L_4	16 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Širina drške b	16 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držak

Pribor

Pritezni vijak tip 4	279815 4
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500