

Dvodijelna garnitura plosnatih magneta s navojem, Neodimij, Ø: 22mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085926 22
GTIN	5012095608370
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

- **Zaštićeni plosnati magnet s 3-struko do 6-struko većom magnetskom silom u odnosu na magnete od tvrdog ferita.**
- **Zahvaljujući gumiranoj površini otporan na koroziju i sa zaštićenom površinom.**
- **Jače bočne magnetske sile zahvaljujući gumiranju.**
- **Magnetska jezgra od neodima.**

Upotreba:

Lakirane površine, bez proklizavanja i ogrebotina.

Tehnički opis

Visina	6 mm
Nazivna sila stezanja	50 N
Navoji	M4 mm
Visina s navojem	12,5 mm
Materijal površine	gumirano
Ø	22 mm
Materijal jezgre magneta	Neodimij
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet

