

**Tijelo svrdla MK drška, s unutarnjim hlađenjem, 1,5×D, tip: 18****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232271 18
GTIN	4062406105822
Razred artikla	22G

**Opis****Izvedba:**

S unutarnjim hlađenjem.

**S ravnim žlijebovima.****Napomena:**

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK drškom vidi **br. 343000-343530**.

Unutarnje hlađenje: da

Broj oštrica Z: 2

Ø područja D<sub>c</sub>: 18 - 24 mm

Korisna duljina L<sub>1</sub>: 36 mm

Morse konus MK veličina: 3

Stezni vijci: 232990 TX9

**Tehnički opis**

Stezni vijci	232990 TX9
Morse konus MK veličina	3
Korisna duljina L <sub>1</sub>	36 mm
Ø područja D <sub>c</sub>	18 - 24 mm
Broj oštrica Z	2
izvedba	1,5×D
Drška	Morse konus
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Bušilica za izmjenjive pločice