



Tijelo svrdla MK drška, s unutarnjim hlađenjem, 1,5×D, tip: 36



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	232271 36
GTIN	4062406105846
Razred artikla	22G

Opis

Izvedba:

S unutarnjim hlađenjem.

S ravnim žlijebovima.

Napomena:

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK drškom vidi **br. 343000-343530**.

Unutarnje hlađenje: da

Broj oštrica Z: 2

Ø područja D_c: 36 - 47 mm

Korisna duljina L₁: 70,5 mm

Morse konus MK veličina: 4

Stezni vijci: 232990 TX20

Tehnički opis

Korisna duljina L ₁	70,5 mm
Stezni vijci	232990 TX20
Ø područja D _c	36 - 47 mm
Morse konus MK veličina	4
Broj oštrica Z	2
izvedba	1,5×D
Drška	Morse konus
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Bušilica za izmjenjive pločice