

HOLEX**Osnovno tijelo svrdla MK drška, s unutarnjim hlađenjem, 12×D, tip: 36****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232275 36
GTIN	4062406106089
Razred artikla	22G

Opis**Izvedba:**

Za rupe do točnosti IT10.

S unutarnjim hlađenjem. **S ravnim utorima.****Napomena:**Odgovarajuća redukcijaska čahura za alate s MK drškom vidi **br. 343000-343530.**

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Vrijednosti posmaka f smanjiti za 10%, a vrijednosti v_c za 30%.**Tehnički opis**

Korisna duljina L_1	432 mm
Ø područja D_c	36 - 47 mm
Morse konus MK veličina	4
Stezni vijci	232990 TX20
Broj oštrica Z	2
izvedba	12×D
Drška	Morse konus
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice