

Garant GRIDLINE

Radionički stol Vario s korpusom ladice 24G, električno podešiva visina, Multiplex ploča od bukovine, 20×20G, duljina ploče: 1500/DEmm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	923294 1500/DE
GTIN	4062406103262
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije. Podnožja širine 50 mm s poprečnim nosačem. S jednim parom tankih ploča za učvršćivanje. Besprijeckorno električno podešavanje visine. Podešavanje visine s pomoću ručnog prekidača. Priključni kabel s njemačkim Schuko utikačem. Priključna snaga 250V / 50Hz s maks. 340W. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. Korpus ladice 24G s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave.

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing < 12$ mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

Plasman:

Prednja visina ladice: 75, 150

Dio isporuke:

2 × podnožja s električnim podešavanjem visine, 1 × par tankih ploča, korpus za ladice, radna ploča.

Dodatni pribor:

Dodatni pribor, bočne stranice itd. pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

Lakiranje:

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Napomena:

Isporuka bez montaže. Položaj ručnog prekidača može se slobodno odabrati. Kod serijskog rasporeda obvezno je potreban rezni lim br. 927220.

Tehnički opis

Broj ladica	2
maksimalna nosivost	400 kg
Korisna širina ladica	500 mm
Radna ploča debljina	50 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Radna ploča duljina	1500 mm
Brzina podizanja	9 mm/s
Korisna dubina ladica	500 mm
Serija	vario
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Radna ploča dubina	750 mm
Kućište ladice, širina	600 mm
Kućište ladice, dubina	650 mm
Područje podešavanja visine	850 - 1050 mm
Korisna širina ladica u G	20
Težina	90 kg
Priključni napon	250 V
Kućište ladice, korisna visina	225 mm
Korisna površina ladice u G	20×20
ComfortClose	ne
Kućište ladice, visina	300 mm
IP-klasa zaštite	IP 20
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Nazivni napon	250 V

Vrsta utikača, ulaz	F
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Podešavanje visine radnog mjesta	850-1050 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	400 kg
Izvedba podešavanja visine	električno
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20x20G
Vrsta proizvoda	Radionički stol

Pribor

Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 75/2	950320 75/2
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 150/5	950320 150/5
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 150/4	950320 150/4
Ladica Prednja visina ladice 150 mm	927800 150
Asortiman spremnika za male dijelove easyPick tip 75/1	950300 75/1
Garnitura nasadnih ključeva, 1/4 cola i 1/2 cola broj alata 37	953828 37
Prostirka od rebraste gume za ladice dimenzija u G 20X20	951910 20X20
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 75/1	950320 75/1
Asortiman spremnika za male dijelove easyPick tip 75/3	950300 75/3

Ladica Prednja visina ladice 75 mm	927800 75
Set protukliznih prostirki za ladice 5-dijelni dimenzija u G 20X20	951885 20X20
Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica nosivost ladice 75 kg	950180 75
Garnitura kliješta broj alata 5	954305 5
Prostirka za ladice dimenzija u G 20X20	951830 20X20
Asortiman spremnika za male dijelove easyPick tip 75/2	950300 75/2
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Garnitura odvijača broj alata 10	953521 10
Garnitura nasadnih ključeva, 1/2 cola broj alata 32	953821 32
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 75/3	950320 75/3