

**Garant****Kutno radno mjesto za radnu stanicu eLevel, s 1 podiznim stupom, s Eterlux pločom svijetle boje****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	920081
GTIN	4045197719751
Razred artikla	91P

**Opis****Izvedba:**

Kutno radno mjesto s radnom pločom debljine 40 mm i 1 podiznim stupom. Kontinuirano električno podešavanje. Isključivo u kombinaciji s 2 radnom stanicom eLevel. Upravljanje programirano na 5 podiznih jedinica.

**Lakiranje:**

Nožni dio mišje sive boje RAL 7005, ne postoji mogućnost konfiguracije. Podizni stup eloksirani aluminij, ne postoji mogućnost konfiguracije. Bočne stranice i stražnja stranica svijetlo sive boje RAL 7035 prevučeno prahom, mogućnost konfiguracije.

Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do: 700 - 1000 mm

širina: 1100 mm

Radna ploča duljina: 1000 mm

Radna ploča dubina: 1000 mm

Radna ploča debljina: 40 mm

Težina: 65 kg

**Tehnički opis**

Površina radne ploče	Obloga izrazito otporna na grebanje i toplinu
Težina	65 kg
Radna ploča duljina	1000 mm

Radna ploča debljina	40 mm
Materijal radne ploče	ST drvena jezgra s Eterlux prevlakom
Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do	700 - 1000 mm
Radna ploča dubina	1000 mm
širina	1100 mm
Obloga radne ploče	Eterlux (melamin / fenolna smola)
Boja površine radne ploče	svijetlo sivo
Serija	Workstation
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Podešavanje visine radnog mjesta	700-1000 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	100 kg
Izvedba podešavanja visine	električno
Debljina pločica	40 mm
Izjednačavanje po visini	25 mm
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Kutna radna stanica