

Garant**Držač za glodače glave s navojnom drškom konusna izvedba, HSK-A 63, navoj M × duljina L1: M10X75****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	307044 M10X75
GTIN	4062406106799
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Konusna izvedba.

S otvorom za Balluff/RFID čip.

Upotreba:

Za prihvat glodačkih glava s navojnom drškom.

Dodatni pribor:

Produžetak br. 301358, redukcijски dio br. 301359, cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890.

Napomena:

Densimet držači odnosno nastavci za glodače glave s navojnom drškom br. 301374 – 301379 i br. 301361 – 301386.

Strategija rezanja: HSC

Duljina izboja A-dimenzija: 101 mm

Ø rupe D₁: 10,5 mm

Ø D₂: 18 mm

Vanjski Ø D: 23 mm

Korisna duljina L₁: 75 mm

L₂: 5 mm

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	101 mm
----------------------------	--------

Ø rupe D ₁	10,5 mm
Ø D ₂	18 mm
L ₂	5 mm
Navoj M	M10×75
Vanjski Ø D	23 mm
Korisna duljina L ₁	75 mm
Prihvat	HSK-A 63
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo