

Garant**Kutno radno mjesto za radnu stanicu eLevel, s 2 podizna stupa, s tamno sivom Eluplan pločom****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	920085
GTIN	4045197719744
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Kutno radno mjesto s radnom pločom debljine 40 mm i 2 podizna stupa. Kontinuirano električno podešavanje. Isključivo u kombinaciji s 1 radnom stanicom eLevel. Upravljanje programirano na 4 podizne jedinice.

Lakiranje:

Nožni dio mišje sive boje RAL 7005, ne postoji mogućnost konfiguracije. Podizni stup eloksirani aluminij, ne postoji mogućnost konfiguracije. Bočne stranice i stražnja stranica svijetlo sive boje RAL 7035 prevučeno prahom, mogućnost konfiguracije.

Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do: 700 - 1000 mm

širina: 1100 mm

Radna ploča duljina: 1000 mm

Radna ploča dubina: 1000 mm

Radna ploča debljina: 40 mm

Težina: 77 kg

Tehnički opis

Površina radne ploče	Antistatička obloga otporna na trenje, srednje čvrstoće, nije svjetlosno postojana
Radna ploča duljina	1000 mm

Radna ploča dubina	1000 mm
Materijal radne ploče	ST drvena jezgra s prevlakom od eluplan plastike
Težina	77 kg
Radna ploča debljina	40 mm
širina	1100 mm
Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do	700 - 1000 mm
Obloga radne ploče	Eluplan (plastika), (linoleum obloga)
Boja površine radne ploče	tamno sivo
Serija	Workstation
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Podešavanje visine radnog mjesta	700-1000 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	150 kg
Izvedba podešavanja visine	električno
Debljina pločica	40 mm
Izjednačavanje po visini	25 mm
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Kutna radna stanica