

Garant GRIDLINE

**Ormar za tekućine s plastičnim kanisterima, visina mm / broj kanistara za ulje:
1500/8****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 980022 1500/8 |
| GTIN | 4062406107031 |
| Razred artikla | 9GK |

Opis**Izvedba:**

Stabilna konstrukcija od čeličnog lima s ojačanim krilnim vratima i mogućnošću zatvaranja s pomoću pomične ručke s **cilindričnom bravom**. Korpus ormara opremljen je **zaštitom za pojedinačno izvlačenje ladica**. Zaštita za pojedinačno izvlačenje ladica omogućuje istovremeno izvlačenje samo 1 ladice / police. Ormar je na taj način zaštićen od prevrtanja. Prihvati za izvlačne police i ladice raspoređeni su u rasterima od 25 mm.

Ormar za tekućine, opremljen s **plastičnim** kanisterima s uljem (br. 980060).

Plasman:

Broj izvlačnih polica: 2

broj prihvatnih posuda za ulje: 1

Broj kanistara ulja (25 litara): 8

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

Napomena:

Ormar se može koristiti i bez kanistra za ulje. Oprema prema potrebi: za odgovarajuće izvlačne ladice pogledajte br. 980052.

Tehnički opis

| | |
|---|---|
| Težina | 123 kg |
| širina | 750 mm |
| Fronte za ormar | krilna vrata od punog lima |
| Dubina | 700 mm |
| Korisna visina | 1350 mm |
| Visina | 1500 mm |
| Debljina materijala | 1,2 mm |
| Nosivost ladice/izvlačne police | 200 kg |
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % |
| Izvlačenje ladica | Blokada izvlačenja |
| Podešavanje visine u rasteru | 25 mm |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta proizvoda | Ormar za ulje |