

Weidmüller **Kliješta za krimpanje tuljaka na krajevima žica, tip: PZ10HEX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	729468 PZ10HEX
GTIN	4050118250312
Razred artikla	73H

Opis**Izvedba:**

Čelično tijelo sa zglobnim prijenosom. Precizno postizanje definiranih sila zahvaljujući integriranoj prisilnoj blokadi.

Precizno **paralelno stezanje** sa sinkronizirano pogonjenim steznim čeljustima.

Odgovara DIN-normi **za šesterokutno krimpanje** = ušteda mjesta. Stezni oblik sukladno DIN 46228.

ukupna duljina: 195 mm

za presjek vodova: 0,14 - 10 mm²

Tehnički opis

ukupna duljina	195 mm
za presjek vodova	0,14 - 10 mm ²
Oznaka proizvođača	PZ 10 HEX
Vrsta proizvoda	Kliješta za krimpanje