

**Pneumatska ravna brusilica, stezna čeljust Ø 6 mm, tip: G2440****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	079446 G2440
GTIN	7322590020217
Razred artikla	03R

Opis**Izvedba:**

Snažan sporohodan kotač izvedba s potpornom drškom. Maksimalni broj okretaja **4300 1/min.**

Dio isporuke:

Uključuje: potrebna nazuvica.

Zamjenski dio:**Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi):**

garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.

Tehnički opis

preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	10 mm
maksimalna potreba za zrakom	342 l/min
Radna buka	80 dB(A)
Oznaka proizvođača	G2440
Težina	0,9 kg
maksimalan broj okretaja	4300 min ⁻¹
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
Izlazna snaga	550 W

Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta proizvoda	Ravni brusilica