



Pneumatska tračna brusilica cijevi, tip: 14360



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079552 14360
GTIN	616026143609
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Snažna pneumatska tračna brusilica cijevi za bradu cijevi i koljenastih cijevi. Podesiva drška. Krak s oprugom omogućuje brzu zamjenu brusne trake. Dimenzije brusne trake 13 – 40×760 mm.

Dio isporuke:

Tračna brusilica cijevi, ručka, brusna traka 38×762 mm.

Napomena:

Daljnje izvedbe kontaktnih ruku za Dynafile® isporučive su na upit ili u našoj e-trgovini.

Izlazna snaga: 522 W

maksimalan broj okretaja: 3400 min⁻¹

maksimalna potreba za zrakom: 1124 l/min

Priključni navoj: NPT

Priključak tlačnog zraka: 1/4 col

Širina trake: 13; 19; 25; 32; 40 mm

Tehnički opis

Težina	2,9 kg
Izlazna snaga	522 W

maksimalan broj okretaja	3400 min ⁻¹
Radna buka	82 dB(A)
Širina trake	13; 19; 25; 32; 40 mm
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
Oznaka proizvođača	14360
maksimalna potreba za zrakom	1124 l/min
Duljina trake	760 mm
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Priključni navoj	NPT
Vrsta proizvoda	Tračno brusilo