

**Garnitura nastavaka za čeljusti, 3-dijelna, za steznu glavu, Ø 315 mm, tip: 1****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 313233 1      |
| GTIN           | 2050001929334 |
| Razred artikla | 33T           |

**Opis****Upotreba:**

Budući da se čeljusti **u roku od nekoliko sekundi** mogu zamijeniti ili pomaknuti na željeni promjer, korisno je imati na stroju nekoliko čeljusnih jedinica spremnih za uporabu. **Tako se postiže minimalno vrijeme preinake.** Čeljusne jedinice se sastoje npr. od više garnitura osnovnih čeljusti s nestupnjevanim mekanim nasadnim čeljustima, koje se tokari na željeni promjer. Ova racionalizacija nije samo nužna za NC strojeve, nego ima bitan značaj za svaku tokarilicu.

Za vanjsko tokarenje, idealno za predobrađene dijelove.

**Materijal:**

Visokokvalitetni proizvod od 16MnCr5, kaljeno.

**Odgovara:**

Schunk stezne glave za tokarenje br. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhmske stezne glave za tokarenje Duro br. 313120; 313140 i ostali sustavi tročeljusnih steznih glava.

**Napomena:**

Stezno područje prikladno za br. 313115 – 313137. Dubina stezanja 25 mm.

**Tehnički opis**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Stezni raspon           | 44 - 211 mm |
| za tip glave Ø          | 315 mm      |
| Atribut imena proizvoda | Ø 315 mm    |
| Širina utora D          | 12 mm       |
| Razmak između provrta b | 54 mm       |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Duljina kraka A      | 26 mm   |
| odgovaraju kodu boja | Röh m stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima   |
| odgovaraju kodu boja | Schun k stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima |
| Vrsta proizvoda      | Čeljust glave s klinastom šipkom                      |