

**Garnitura nastavaka za čeljusti, 3-dijelna, za steznu glavu, Ø 315 mm, tip: 3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	313233 3
GTIN	2050001929341
Razred artikla	33T

Opis**Upotreba:**

Budući da se čeljusti **u roku od nekoliko sekundi** mogu zamijeniti ili pomaknuti na željeni promjer, korisno je imati na stroju nekoliko čeljusnih jedinica spremnih za uporabu. **Tako se postiže minimalno vrijeme preinake.** Čeljusne jedinice se sastoje npr. od više garnitura osnovnih čeljusti s nestupnjevanim mekanim nasadnim čeljustima, koje se tokari na željeni promjer. Ova racionalizacija nije samo nužna za NC strojeve, nego ima bitan značaj za svaku tokarilicu.

Za vanjsko tokarenje, idealno za predobrađene dijelove.

Materijal:

Visokokvalitetni proizvod od 16MnCr5, kaljeno.

Odgovara:

SchUNK stezne glave za tokarenje br. 313115; 313117; 313135; 313137, RöhM stezne glave za tokarenje Duro br. 313120; 313140 i ostali sustavi tročeljusnih steznih glava.

Napomena:

Stezno područje prikladno za br. 313115 – 313137. Dubina stezanja 25 mm.

Tehnički opis

Stezni raspon	119 - 320 mm
za tip glave Ø	315 mm
Atribut imena proizvoda	Ø 315 mm
Širina utora D	12 mm
Razmak između provrta b	54 mm

Duljina kraka A	26 mm
odgovaraju kodu boja	Röh m stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima
odgovaraju kodu boja	Schun k stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima
Vrsta proizvoda	Čeljust glave s klinastom šipkom