

HellermannTyton

Vezice za kablove od nehrđajućeg čelika, 50-dijelni, širina: 7,9mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083710 7,9
GTIN	5022660312250
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

Antimagnetske vezice za kablove otporne na koroziju izrađene od **nehrđajućeg čelika**. **Izvrсна kemijska postojanost. Račvasti završetak vezice.**

Upotreba:

Montaža s kliještima ili ručno za spajanje i pričvršćivanje kablova, vodova i crijeva.

Tehnički opis

maksimalan Ø snopa	150 mm
Materijal	INOX
Temperatura na području primjene	-80 - 538 °C
širina	7,9 mm
Duljina	500 mm
Atribut imena proizvoda	50-dijelni
Broj komada	50
Vrsta proizvoda	Vezice za kablove