



## Rezač za plastične cijevi



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	819625
GTIN	4045197721471
Razred artikla	82A

### Opis

#### Izvedba:

Tijelo do aluminijskog tlačnog lijeva s 2 (br. 819605), odn. 4 valjka za vođenje (br. 819625) i odstranjivačem srha. **Brzo namještanje vretena** zahvaljujući principu račne i uvlačenju opruge. Ergonomska ručka (s rezervnim reznim kotačićem za br. 819625).

#### Upotreba:

Za rezanje PE, PP, VPE, PB i PVDF cijevi.

Zamjenom reznog kotača primjenjiv je i za bakrene, aluminijske i INOX-cijevi tankih stijenki. (Opcionalno dostupno.)

#### Zamjenski dio:

Rezervni svornjak br. 819630 (za br. 819625) i br. 819635 (za br. 819605).

Ø reznog kotačića: 30 mm

širina reznog kotačića: 6,25 mm

Rupa za rezni kotačić: 4,85 mm

za vanjski Ø cijevi: 6 - 76 mm

### Tehnički opis

Rupa za rezni kotačić	4,85 mm
širina reznog kotačića	6,25 mm
Ø reznog kotačića	30 mm
za vanjski Ø cijevi	6 - 76 mm
Broj upravljačkih kotačića	4

Broj reznih kotačića

1

**Pribor**

Univerzalni odstranjivač srha, 2K-drška s 3 noža (S10, S20, S35)

838410

Svornjak za kotačić

819630

Unut. i vanjski poravnjivač od nehrđajućeg čelika za Ø cijevi do 54 mm

814920 54

Unut. i vanjski poravnjivač od nehrđajućeg čelika za Ø cijevi do 35 mm

814920 35

Rezervni rezni kotačić za plastične i kompozitne cijevi

819613

Rezervni rezni kotačić za bakar / aluminij / inox

819620