

**Garant**
**Nasadni ključ s 2K-Haptoprene® drškom, Širina ključa: 7 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	622150 7
GTIN	4045197721556
Razred artikla	61C

**Opis**
**Izvedba:**

**Čvrsta drška** s praktičnom i za kožu ugodnom površinom i jezgrom od posebno žilavog polipropilena otpornog na udarce. Zbog posebne strukture površine moguć je prijenos velikih okretnih momenata čak i s mokrim ili masnim rukama.

Čvrsta drška s praktičnom i za kožu ugodnom **Haptoprene®** oblogom.

ukupna duljina: 205 mm

Duljina cilindričnog dijela: 100 mm

**Tehnički opis**

ukupna duljina	205 mm
Širina ključa	7 mm
Duljina cilindričnog dijela	100 mm
Profil progona	Šesterokutni nasadni ključ
Ergonomska drška	ergonomski, ravno
Materijal oštrice	Krom-vanadij specijalna legura čelika
Materijal drške	2K-Santoprene®
Površina oštrice	poniklano i kromirano
Oštrica i drška mogu se skinuti	ne
s produžnom oštricom/oštricama	ne
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ

