

**Prstenasti ključ četvorostruke račne „4 u 1“, tip: 10-19****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614848 10-19
GTIN	4045197722553
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Obostrano s lakohodnom, čvrstom račnom – prebacivanje za pritezanje ulijevo i udesno. S obje strane nalaze se po dvije različite širine ključa. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

Tehnički opis

Širina ključa 4	19 mm
maksimalni Ø prstena D2	35 mm
Širina ključa 2	13 mm
maksimalni Ø prstena D1	26 mm
ukupna duljina	210 mm
Širina ključa 1	10 mm
Širina ključa 3	17 mm
maksimalna visina prstena h ₂	20 mm
maksimalna visina prstena h ₁	15 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Broj zubi	72
Radni kut	5 stupanj
Materijal	Krom-vanadij čelik

List s podacima

Površina	mat kromiran
Preklopna čegrtaljka	da
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke