

Garant**Lepezasti valjak za poliranje od filca Drška Ø 6 mm, tip: ZY6040****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	552212 ZY6040
GTIN	4045197722799
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Filc u obliku lepeze raspoređen oko drške.

Upotreba:

Radovi poliranja povećane fleksibilnosti i mogućnosti prilagođavanja konturama. Primjenom aplikacije srednje tvrdoće i mekane izvedbe u nastavku moguće je proizvesti površine sjajne poput ogledala.

Napomena:

Lepeze / četke za poliranje od filca moraju se koristiti u kombinaciji s **pastama za brušenje i poliranje** poput br. 552250 / 555740. Preporučena brzina 5 –10 m/s.

Stupanj tvrdoće: srednje

Ø glave: 60 mm

Duljina glave: 40 mm

Ø drške: 6 mm

Tehnički opis

Ø glave	60 mm
Ø drške	6 mm

Duljina glave	40 mm
Stupanj tvrdoće	srednje
Vrsta proizvoda	Olovka za poliranje

Pribor

Pasta za brušenje SiC granulacija SiC paste za brušenje 150	552250 150
Kruta pasta za poliranje Unipol® boja BLUE	555740 BLUE
Kruta pasta za poliranje Unipol® boja DARKPINK	555740 DARKPINK
Kruta pasta za poliranje Unipol® boja WHITE	555740 WHITE
Pasta za brušenje SiC granulacija SiC paste za brušenje 280	552250 280