

Garant GRIDLINE

Korpus 16G, prikladno za sklopivi uređaj / uređaj za podešavanje visine i stegu, visina: 700mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927321 700
GTIN	4062406108489
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Korpus 16G stabilne čelične konstrukcije. Vrata se zaključavaju pomoću **cilindrične brave**. Ladicu nije moguće zaključati.

Prikladno za sklopivi uređaj i uređaj za podešavanje visine GARANT br. 967565 vel. 120 i stegu br. 967100 vel. 120 (nije u opsegu isporuke).

Plasman:

Visina vrata mm: 625

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Tehnički opis

širina	400 mm
Dubina	650 mm
Visina	700 mm

Težina	27 kg
Korisna širina	280 mm
Korisna visina	670 mm
Korisna dubina	600 mm
Debljina materijala	1 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Podnožje

Pribor

Paralelna stega širina čeljusti 120 mm	967100 120
Stega s preklopnim postoljem i namještanjem visine stega- širina čeljusti 120 mm	967565 120
Pomična ručka za GridLine tip KO12	914226 KO12