

**Par rukavica 6240 // SKIN, veličina rukavice: 6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094234 6
GTIN	4059904095663
Razred artikla	09H

**Opis****Izvedba:**

**6240 SKIN.** Usko prianjajuća rukavica udobna za nošenje s dobrim osjećajem dodira zahvaljujući naprednoj **tehnologiji pletenja finoće 18** pomoću izrazito tankog pletiva. Primjereno i za upravljanje dodirnim zaslonima.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Toplinska zaštita	ne postoji
Udobnost	vrlo dobro
bez silikona	ne
Kategorija zaštite	Kategorija II

Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Uljni hvat	dobro
Bez DMF-a	ne
Materijal prevlake	PU
Osjećaj dodira	vrlo dobro
Prozračnost	vrlo dobro
Veličina rukavice	6
Mokro prianjanje	umjereno
Sadržaj	12
Funkcija rukavice	Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
EN 388	2111X
Materijal nosača	Najlon
Prevlaka	PU
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Preciznost
Boja	crni / plavi
Težina	8 g
Tehnologija pletenja	18G
Primjena	višekratno
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice