



## Stezna glava za ER čahure oblik AD, SK 40 A = 70, za veličinu ER čahura: 32



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300475 32
GTIN	4062406108670
Razred artikla	32A

### Opis

#### Izvedba:

Vanjski i unutarnji konus brušeni. S otvorom za Balluff/RFID čip.

#### HOLEX –

izbalansirane precizne stezne matice HOLEX (G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>, sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>).

#### Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 – oblik A i B.

#### Dio isporuke:

Uključuje steznu maticu.

#### Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za polvačni vijak br. 308820 – 308835, ER stezni ključ br. 309680, odnosno 613300, ER stezna čahura br. 308901 – 309449, ER matica br. 309615 (za brtvene prstene), brtveni prsten br. 309625 – 309645 (za br. 309615).

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 2 - 20 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 70 mm

Vanjski Ø D: 50 mm

Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610: 32

Rezervna matica HOLEX br. 309580: 32

### Tehnički opis

Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610	32
--	----

Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
Vanjski Ø D	50 mm
Rezervna matica HOLEX br. 309580	32
Stezni raspon	2 - 20 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	2-20 mm
Prihvat	SK 40 A = 70
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

## Pribor

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 15 mm	309002 15
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 4 mm	309448 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308986 12
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309378 10
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309377 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 17 mm	308986 17
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm	309002 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309414 8
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm	309378 16

Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308812 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308986 8
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309432 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	309418 9
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 13 mm	309376 13
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309414 14
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm	309240
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	309377 15
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	309377 3
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309414 16
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 17 mm	309376 17
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 2 mm	309376 2
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308986 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 20 mm	309418 20
Garnitura ER čahura od 8 dijelova, 4-16, 20 mm s brtvom	309026
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308981 8
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309002 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309418 6
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308720 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	309000 4
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm	309002 3

Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308981 13
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308986 14
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309448 4,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308981 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	309000 7
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm	309280
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 5 mm	309376 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308981 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	309000 9
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309378 12
ER stezna matica za stezne glave HiRunER za ER 32	309617 32
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	309002 9
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	309002 11
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309418 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	309000 16
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309377 18
ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 32	309612 32
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 3 mm	309376 3
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308986 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308981 11
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 11 mm	309432 11
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308986 9
	309416 18

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309414 20
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309001 4
ER stezna matica High Speed za ER 32	309610 32
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309001 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	309000 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309414 9
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm	309432 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308986 4
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309002 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309416 6
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 7 mm	309448 7
ER stezna matica za ER 32	309580 32
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 10 mm	309376 10
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 20 mm	309376 20
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 9 mm	309376 9
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309418 12
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	309001 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	309000 15
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309002 12
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309377 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	309000 11
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309377 20

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	309000 12
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309377 4
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 11 mm	309376 11
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 12 mm	309432 12
ER stezni ključ za ER steznu glavu 32	309680 32
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 17 mm	309002 17
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309001 20
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	308986 20
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309418 7
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 19 mm	309002 19
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309416 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	309000 13
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 7 mm	309376 7
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 19 mm	309376 19
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309001 11
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308986 13
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 6 mm	309376 6
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	309377 5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm	309418 16
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	309001 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	309000 3
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309378 6
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308981 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	308981 20
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 11 mm	309448 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	309000 18
Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309414 7
Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm	309024
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309416 9
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309377 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308986 5
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm	309002 5
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 10 mm	309448 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	309000 19
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 14 mm	309448 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309414 11
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 20 mm	309378 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308981 15
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm	309432 8

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309414 18
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	309002 4
Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm s brtvom i rashladnim kanalom	309285
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 9 mm	309448 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309001 6
Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm s brtvom	309284
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 19 mm	309001 19
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 8 mm	309448 8
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	309378 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309001 12
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308981 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309001 18
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309418 4,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	309000 17
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309001 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309416 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 19 mm	308986 19
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309414 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309416 10
	308806 40



Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40

308830 40

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 18 mm

309418 18

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40

308610 40

ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm

309377 8

ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 17 mm

309377 17

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm

309001 7

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm

308986 18

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm

309418 10

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 13 mm

309002 13

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm

309001 8

ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 18 mm

309378 18

ER čahura HP nazivni stezni Ø d 8 mm

309376 8

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm

309001 9

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm

308981 17

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 6 mm

309448 6

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm

309002 8

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm

309416 14

Garnitura ER čahura HP s brtvom (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 469 E

309397

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm

309414 12

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40

308820 40

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	309001 15
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 5 mm	309448 5
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 18 mm	309376 18
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308810 40
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 20 mm	309002 20
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	309418 11
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308986 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	308981 19
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309002 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308981 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	309001 3
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309377 12
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 12 mm	309376 12
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309416 20
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	309377 13
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 14 mm	309376 14
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 15 mm	309376 15
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308986 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308981 5
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309002 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309416 4,5
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40

Garnitura ER čahura HP (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E	309396
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308981 3
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 12 mm	309448 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	309000 8
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 18 mm	309002 18
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309418 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309414 6
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm	309432 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 17 mm	309001 17
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308986 15
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309377 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309001 16
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308981 16
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309378 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309416 16
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm	309432 10
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309377 14
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 16 mm	309376 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	309000 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	308981 18

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309416 12
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 4 mm	309376 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	309000 5
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 19 mm	309377 19
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309377 11
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309378 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308981 14
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308986 10
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	309000 6
Momentni ključ s dvosmjernom računom maks. stezni moment 200 Nm	656050 200
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309414 4,5
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309416 11
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309377 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308981 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	309000 14
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308986 3