

HOLEX**Konični brusni čep (ZA) zrno 40 grubo, najveći Ø čepa x širina čepa: 20X63mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	553871 20X63
GTIN	4045197723307
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Od nelomljivog materijala, uvezanog sintetičkom smolom s dugim vijekom trajanja i dobrim prijanjanjem zrna.

cirkon-korund (ZA).

Brusni čep se učvršćuje istezanjem gumenog tijela kod velikog broja okretaja. Čep se može koristiti u punoj širini, ne proklizuje i brzo i jednostavno se izmjenjuje (navrtanje / odvrtanje u smjeru raspora). Kompatibilne samo s nosačem brusne čahure.

Upotreba:

Brusni čepovi pretežno se koriste za radove površinskog brušenja, s velikim volumenom odrezivanja – također na rubovima.

Odgovara:

Nosač brusnih čepova br. 553830.

Tehnički opis

Granulacija	40
Širina čahura	63 mm
najveći Ø tuljka	20 mm
Stupanj finoće	grubo
Sredstvo za brušenje	Cirkon-korund
Kratka oznaka brusnog sredstva	ZA
Oblik čahura	konusni

Vrsta proizvoda

Brusna čahura

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
Drvo	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

Pribor

Perforirani brusni čepovi, konični Ø držača 6 mm najveći
Ø×duljina glave 20X63 mm

553830 20X63