

Garant GRIDLINE

**Korpus 24G s ladicama, 20×20G, visina/broj ladica: 400/4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927600 400/4
GTIN	4062406109950
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Korpus ladice stabilne čelične konstrukcije. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75kg. **Aluminijske ručke** sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

**Plasman:**

Visina prednje strane ladice: 50, 75, 75, 125

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

**Tehnički opis**

Korisna širina ladica	500 mm
Korisna širina	550 mm
Korisna površina ladice u G	20×20
Korisna površina za ladice	325 mm
Dubina	650 mm
Korisna visina	325 mm

Težina	48 kg
Visina	400 mm
širina	600 mm
Korisna širina ladica u G	20
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	50 mm
Prednja visina ladica	125 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Broj ladica	4
Broj vrata	0
Korisna dubina ladica	500 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Broj izvlačnih polica	0
Debljina materijala	1 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20x20G
Vrsta proizvoda	Kućište radne klupe

## Pribor

Garnitura vijaka za GridLine radioničke stolove tip 1	927093 1
Ladica Prednja visina ladice 125 mm	927800 125
Ladica Prednja visina ladice 75 mm	927800 75
Ladica Prednja visina ladice 50 mm	927800 50

Korpus 24G, za individualno opremanje ladicama visina 400 mm	927720 400
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Završne kapice za ručke 20 komada tip 10	951025 10