

Garant GRIDLINE

**Korpus 24G s ladicama, 20×20G, visina/broj ladic: 500/5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927600 500/5
GTIN	4062406109967
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Korpus ladice stabilne čelične konstrukcije. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75kg. **Aluminijske ručke** sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

**Plasman:**

Visina prednje strane ladic mm: 50, 75, 75, 100, 125

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladic i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

**Tehnički opis**

Prednja visina ladic	125 mm
Prednja visina ladic	100 mm
Prednja visina ladic	75 mm
Prednja visina ladic	75 mm
Prednja visina ladic	50 mm

Broj vrata	0
Korisna visina	425 mm
Korisna dubina ladica	500 mm
Korisna površina ladice u G	20×20
širina	600 mm
Korisna širina ladica u G	20
Dubina	650 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Korisna širina	550 mm
Težina	59 kg
Korisna površina za ladice	425 mm
Broj ladica	5
Korisna širina ladica	500 mm
Visina	500 mm
Broj izvlačnih polica	0
Debljina materijala	1 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	Kućište radne klupe

## Pribor

Garnitura vijaka za GridLine radioničke stolove tip 1	927093 1
Ladica Prednja visina ladice 75 mm	927800 75

Ladica Prednja visina ladice 100 mm	927800 100
Ladica Prednja visina ladice 125 mm	927800 125
Ladica Prednja visina ladice 50 mm	927800 50
Korpus 24G, za individualno opremanje ladicama visina 500 mm	927720 500
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Završne kapice za ručke 20 komada tip 10	951025 10