

Garant GRIDLINE

Korpus 24G s ladicama, 20×20G, visina/broj ladica: 900/5**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927600 900/5
GTIN	4062406110130
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Korpus ladice stabilne čelične konstrukcije. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75kg. **Aluminijske ručke** sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 75, 75, 150, 200, 300

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Tehnički opis

Širina	600 mm
Korisna površina za ladice	800 mm
Težina	74 kg
Broj ladica	5

Korisna površina ladice u G	20×20
Korisna širina	550 mm
Visina	900 mm
Prednja visina ladica	300 mm
Prednja visina ladica	200 mm
Prednja visina ladica	150 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Korisna širina ladica u G	20
Korisna širina ladica	500 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Broj vrata	0
Korisna dubina ladica	500 mm
Dubina	650 mm
Korisna visina	800 mm
Broj izvlačnih polica	0
Debljina materijala	1 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	Kućište radne klupe

Pribor

Ladica Prednja visina ladice 75 mm

927800 75

Ladica Prednja visina ladice 300 mm	927800 300
Ladica Prednja visina ladice 200 mm	927800 200
Ladica Prednja visina ladice 150 mm	927800 150
Korpus 24G, za individualno opremanje ladicama visina 900 mm	927720 900
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Završne kapice za ručke 20 komada tip 10	951025 10