

**Weldon stezna glava, SK 40, Stezni Ø D1: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302425 6
GTIN	4062406110048
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Unutarnji navoj za ručno stezanje.

Upotreba:

Za prihvat alata s bočnim brušenim površinama prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Tehnički opis

Vanjski Ø D	25 mm
Stezni Ø D ₁	6 mm
Duljina izboja A-dimenzija	50 mm
Ukupna duljina	143 mm
Rezervni stezni vijak 309900	6
Navoj M	M16
Prihvat	SK 40
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	DIN 2080
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim \varnothing D1 6 mm

309900 6