

**Weldon stezna glava, SK 50, Stezni Ø D1: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302435 10
GTIN	4062406110529
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Unutarnji navoj za ručno stezanje.

Upotreba:

Za prihvat alata s bočnim brušenim površinama prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Tehnički opis

Ukupna duljina	190 mm
Rezervni stezni vijak 309900	10
Vanjski Ø D	35 mm
Navoj M	M24
Duljina izboja A-dimenzija	63 mm
Stezni Ø D ₁	10 mm
Prihvat	SK 50
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	DIN 2080
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim \varnothing D1 10 mm

309900 10