

**Weldon stezna glava, SK 50, Stezni Ø D1: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302435 25
GTIN	4062406110567
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Unutarnji navoj za ručno stezanje.

Upotreba:

Za prihvat alata s bočnim brušenim površinama prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Tehnički opis

Navoj M	M24
Ukupna duljina	207 mm
Rezervni stezni vijak 309900	25
Vanjski Ø D	65 mm
Stezni Ø D ₁	25 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Prihvat	SK 50
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	DIN 2080
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim \varnothing D1 25 mm

309900 25