

**HOLEX****Stezna glava za OZ čahure, SK 50, Stezni raspon: 4-32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302477 4-32
GTIN	4062406110598
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

Vijak za povezivanje na kugličnim ležajevima.

**Upotreba:**

Za prihvat alata sa cilindričnim drškom u OZ steznim čahurama prema ISO 10897.

**Dodatni pribor:**

OZ stezna čahura br. 309540 – 309560, garnitura br. 309562 (tip 462 E) za vel. 2 – 25, C ključevi br. 628400.

**Tehnički opis**

Vanjski Ø D	72 mm
Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400	68/75
Ukupna duljina	207 mm
Rezervna stezna matica br. 309670	4 - 32
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Navoj M	M24
Stezni Ø D <sub>1</sub>	4-32 mm
Prihvat	SK 50
Norma prihvata	DIN 2080

Točnost rotacije

≤ 3 μm

Vrsta proizvoda

Glava za stezna kliješta