

## Garant

**Stezna glava za ER čahure, mini uska, HSK-A 100 A = 160, za veličinu ER čahura: 25**



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	305723 25
GTIN	4062406110758
Razred artikla	31A

### Opis

#### Izvedba:

- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S utorom za RFID / Balluff čip.
- Izbušena prolazna rupa (= ER11).
- HSK dosjedne površine obrađene.

#### Dio isporuke:

Uključena High-Speed ER mini matica, precizno balansirana (G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>).

#### Dodatni pribor:

Cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, ER stezna čahura br. 308881 – 309430, ER stezni ključ Mini br. 309740.

Strategija rezanja: HSC

Duljina izboja A-dimenzija: 160 mm

Vanjski Ø D: 35 mm

Rezervna ER mini matica br. 309650: 25

### Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Rezervna ER mini matica br. 309650	25
Vanjski Ø D	35 mm
Korisna duljina L <sub>N</sub>	85 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	1-16 mm

Prihvat	HSK-A 100 A = 160
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

## Pribor

ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	309375 4
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm	309430 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308960 7
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	309374 13
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	309374 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308960 4
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 16 mm	309373 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308960 11
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308959 16
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308946 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309411 4,5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309411 14
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 2 mm	309373 2
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309374 10

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308946 4
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 14 mm	309373 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309409 10
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 9 mm	309373 9
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309375 8
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308959 13
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309375 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308960 13
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309374 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308941 15
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308946 9
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309374 12
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309374 11
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	309413 11
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	308962 6
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	309374 3
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	308962 12
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 3 mm	309447 3
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm	308962 16
ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 25	309612 25
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	308962 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308959 5

ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309374 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308941 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308959 6
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 13 mm	309373 13
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308959 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309413 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308946 10
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 8 mm	309373 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308959 3
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309411 7
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 10 mm	309447 10
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 13 mm	308962 13
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309375 12
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309413 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309411 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308960 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308941 12
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308959 8
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm	309430 8
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm	308962 3
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308959 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308946 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	309413 9

ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309375 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309411 12
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309411 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308946 3
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308946 15
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 5 mm	309373 5
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 6 mm	309373 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308946 12
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	308962 8
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309447 4,5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309413 4,5
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 6 mm	309447 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308941 13
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	308962 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308960 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308941 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308960 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309409 7
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 15 mm	309373 15
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 9 mm	309447 9
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309430 6
	309409 11

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm

309430 7

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm

308959 9

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm

308941 8

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm

308959 12

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm

308960 3

ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm

309374 9

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm

309409 12

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 7 mm

309447 7

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm

308959 15

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm

309413 14

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm

308946 7

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm

308962 5

ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm

309374 16

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm

308946 8

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm

309413 7

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm

308962 7

ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm

309374 6

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm

308959 7

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm

309411 10

ER čahura HP nazivni stezni Ø d 12 mm

309373 12

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm

308946 11

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm

309411 16

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309409 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308960 2
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309411 8
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 7 mm	309373 7
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4 mm	309447 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308959 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308941 11
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 10 mm	309373 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308946 13
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309374 14
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309374 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308959 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308941 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308960 15
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309409 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308941 3
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309409 14
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 5 mm	309447 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308941 5
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	308962 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308960 16
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	308962 11

ER stezna matica High Speed za ER 25	309610 25
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308960 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308960 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308946 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309409 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308941 14
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	308962 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 8 mm	309447 8
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 15 mm	308962 15
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309413 8
ER stezna matica za stezne glave HiRunER za ER 25	309617 25
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm	309430 10
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309375 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308941 10
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309447 3,5
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 3 mm	309373 3
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 11 mm	309373 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308941 7
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	309374 15
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308946 5



ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308941 2
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308960 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308960 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309413 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308941 9
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309409 8
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 4 mm	309373 4
ER stezna matica za ER 25	309580 25
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309411 6