

HOLEX**Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave, SK 50 A = 55, Ø trna d1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302515 16
GTIN	4062406111083
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Unutarnji navoj za ručno stezanje.

Upotreba:

S klinom, za glodače glave s utorom , npr. DIN 841.
S prstenom, za glodače glave s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.

Dio isporuke:

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu.

Dodatni pribor:

Specijalni ključ br. 309840.

Tehnički opis

Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	16
Ukupna duljina	199 mm
Duljina klina glodalice L ₄	27 mm
Duljina glodaćeg trna L ₃ s priteznim prstenom	17 mm
Navoj M	M24
Rezervni prihvatni prsten br. 309870	16
Duljina izboja A-dimenzija	55 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	16

Stezni $\varnothing D_1$	16 mm
Prihvat	SK 50 A = 55
Standard	DIN 6358
Norma prihvata	DIN 2080
Točnost rotacije	$\leq 6 \mu\text{m}$
Vrsta proizvoda	Držać za glodala