

Prihvatna posuda, širinu ormara / odjeljka: 1000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	980096 1000
GTIN	4062406112486
Razred artikla	91U

Opis**Izvedba:**

Pocinčana zavarena nepropusna prihvatna posuda.

Standard:

Zugelassen nach WHG §19/StawaR.

Odgovara:

GridLine ormari veličine 1000 i 2000 te ekološki ormari br. 980091; 980093.

Dio isporuke:

Moguća ugradnja na svakoj visini u rasteru 25 mm. Dio isporuke su i specijalno dizajnirane potporne vodilice.

Tehnički opis

Širina	940 mm
Visina	60 mm
Ugradbena visina	120 mm
Obujam prihvata	20 l
Dubina	370 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Materijal	pocinčano
Vrsta proizvoda	Prihvatna posuda

