



## Pneumatski udarni odvijač ATEX, tip: 6748EX



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079220 6748EX
GTIN	015451720612
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

Učinkovit, dugovječni udarni mehanizam s **dvostrukim čekićem u uljnoj kupki**. Jednostavno upravljanje jednom rukom. Balansirana ručka za jednostavno i ergonomsko rukovanje s kukom za vješanje koja služi za pričvršćivanje na oprugu. **SATEX certifikatom**.

Područje okretnog momenta: 180 - 760 Nm

maksimalni Ø vijka (8.8–12.9): M20

maksimalan broj okretaja: 8400 min<sup>-1</sup>

Pogonski profil prihvata za alat: Četverokut

Dimenzije prihvata za alat: 1/2 col

maksimalna potreba za zrakom: 852 l/min

### Tehnički opis

Duljina	200 mm
Pogonski profil prihvata za alat	Četverokut
preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	10 mm
Težina	2,4 kg

Oznaka proizvođača	6748EX
Područje okretnog momenta	180 - 760 Nm
Radna buka	93 dB(A)
maksimalna potreba za zrakom	852 l/min
maksimalne vibracije prema EN	8,7 m/s <sup>2</sup>
maksimalan broj okretaja	8400 min <sup>-1</sup>
Dimenzije prihvata za alat	1/2 col
maksimalni Ø vijka (8.8–12.9)	M20
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Priključni navoj	NPT
Vrsta proizvoda	Odvijač