

**Garant****Hidraulička stezna glava, uska, HSK-E 50 A = 70, Stezni Ø D1: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	307528 10
GTIN	4062406115074
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Iznimno tanka izvedba (kontura od 3°).
- S rupom za RFID/Baluff čip.
- Moguće aksijalno namještanje duljine.
- Drške tvrdo zavijčane.
- Moguća primjena redukcijskih čahura.

**Prednost:**

- **Otporno na temperaturu zahvaljujući u cijelosti zatvorenom sustavu tj. bez lemljenih tlačnih komora.**
- **Idealne karakteristike prigušenja.**
- **Visoko prenosivi okretni momenti za procesnu sigurnost.**

**Upotreba:**

Primjena u izradi alata i kalupa.<br>**Tamo gdje se traži redukcija poremećaja kontura.**<br>Za bušenje, razvrtanje i glodanje.<br>Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

**Dio isporuke:**

Uklj. 6-kutni ključ s poprečnom drškom.

**Dodatni pribor:**

Redukcijske čahure br. art. 302135 – 302165.

**Tehnički opis**

Ø D <sub>2</sub>	16 mm
Duljina izboja A-dimenzija	70 mm

Ø D <sub>3</sub>	20,1 mm
L <sub>2</sub>	39 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Vanjski Ø D	42 mm
Prihvat	HSK-E 50 A = 70
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava