

Garant
Prihvat 90°, cilindrični s IK kratki, tip: 24

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 239740 24 |
| GTIN | 4062406115753 |
| Razred artikla | 23A |

Opis
Izvedba:

U izvedbi usklađenoj s NC-om s ravnim \emptyset drške za standardizirani prihvat u **hidrauličkim** ili **vrlo preciznim steznim glavama** za vrhunsku točnost i procesnu sigurnost.

Napomena:

Obratite pažnju na veličinu prihvata za držač i glava za razvrtanje. Drugi prihvati br. 210550 – 210582 i br. 212000.

Drška: DIN 6535 HA s h6

prikladno za \emptyset prolaznu rupu: 26,21 - 32,2 mm

prikladno za \emptyset slijepe rupe: 30,21 - 40,2 mm

Ukupna duljina: 142 mm

Korisna duljina L_1 : 84 mm

\emptyset drške D_5 h6: 25 mm

preporučeni stezni moment: 25 Nm

Tehnički opis

| | |
|--|-----------------|
| Korisna duljina L_1 | 84 mm |
| preporučeni stezni moment | 25 Nm |
| prikladno za \emptyset prolaznu rupu | 26,21 - 32,2 mm |
| prikladno za \emptyset slijepe rupe | 30,21 - 40,2 mm |
| \emptyset drške D_5 h6 | 25 mm |
| Ukupna duljina | 142 mm |
| Serijski naziv | TopCut |

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Unutarnje hlađenje | da |
| Drška | DIN 6535 HA s h6 |
| Vrsta proizvoda | Prihvat za vijčano glodalo |