

Garant
Prihvat 90°, cilindrični s IK kratki, tip: 29

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	239740 29
GTIN	4062406115760
Razred artikla	23A

Opis
Izvedba:

U izvedbi usklađenoj s NC-om s ravnim \emptyset drške za standardizirani prihvat u **hidrauličkim** ili **vrlo preciznim steznim glavama** za vrhunsku točnost i procesnu sigurnost.

Napomena:

Obratite pažnju na veličinu prihvata za držač i glava za razvrtanje. Drugi prihvati br. 210550 – 210582 i br. 212000.

Drška: DIN 6535 HA s h6

prikladno za \emptyset prolaznu rupu: 32,21 - 50 mm

prikladno za \emptyset slijepe rupe: 40,21 - 50 mm

Ukupna duljina: 146 mm

Korisna duljina L_1 : 82,5 mm

\emptyset drške D_5 h6: 32 mm

preporučeni stezni moment: 35 Nm

Tehnički opis

prikladno za \emptyset prolaznu rupu	32,21 - 50 mm
prikladno za \emptyset slijepe rupe	40,21 - 50 mm
\emptyset drške D_5 h6	32 mm
Korisna duljina L_1	82,5 mm
preporučeni stezni moment	35 Nm
Ukupna duljina	146 mm
Serijska	TopCut

Unutarnje hlađenje	da
Drška	DIN 6535 HA s h6
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo