

Waldmann **TAMETO rasvjetna jedinica, Prikladno za tipove: 2000****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	928608 2000
GTIN	4013330060718
Razred artikla	93L

Opis**Izvedba:**

Rasvjetna jedinica s rasvjetnim tijelom i priključnim kabelom za utikač br. 928470 ON/OFF ili 928460 ON/OFF (industrijski utikač). LED-tehnologija s dugim radnim vijekom koju nije potrebno održavati. Energetski učinkovite lampe su vrlo homogene, bez odsjaja i treperenja, dobro prepoznavanje boja zahvaljujući uravnoteženim komponentama spektra, što omogućava dobro prepoznavanje boja i kontrast kontura. Temperatura svjetlosti cca 4.000 K.

Ova svjetiljka sadrži ugrađene LED-lampice. Zamjena lampa u svjetiljci nije moguća.

LED rasvjetna jedinica s korpusom od bezbojnog eloksiranog aluminija i crne plastike. Kontrola bljeska s pomoću konusne leće PMMA u obliku prizme. Rasvjetna jedinica može se kontinuirano prigušiti, a zahvaljujući zatvorenoj konstrukciji zaštićena je od onečišćenja. Priključivanje preko industrijskog utičnog sustava za jednostavne serijske kabele.

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing < 12$ mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

Odgovara:

Nosač potpornih stupova s poprečnom pregradom br. 928055, 928056, 972086, 972087.

Tehnički opis

Duljina	1920 mm
Težina	6 kg
Bez smetnji i treperenja	da
LED tehnologija	da
Jakost svjetlosti	3700 lm
Dubina rasvjetnog tijela	167 mm

Prihvat snaga	40 W
Duljina rasvjetnog tijela	1490 mm
prikladno za tipove	2000 mm
Dubina	187 mm
mogućnost kontinuiranog prigušenja	da
Temperatura boje	4000 K
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Nazivni napon	250 V
Vrsta utikača, ulaz	GST utični sustav
Prekidač za uključivanje/isključivanje	da
IP-klasa zaštite	IP 20
Debljina materijala	1 mm
Vrsta proizvoda	Montažna svjetiljka