

Garant**LED rasvjetna jedinica za Multifix, duljina: 780mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	928630 780
GTIN	4062406117528
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Rasvjetna jedinica s rasvjetnim tijelom i priključnim kabelom za utikač br. 928470 ON/OFF ili 928460 ON/OFF (industrijski utikač). LED-tehnologija s dugim radnim vijekom koju nije potrebno održavati. Energetski učinkovite lampe su vrlo homogene, bez odsjaja i treperenja, dobro prepoznavanje boja zahvaljujući uravnoteženim komponentama spektra, što omogućava dobro prepoznavanje boja i kontrast kontura. Temperatura svjetlosti cca 4.000 K.

Ova svjetiljka sadrži ugrađene LED-lampice. Zamjena lampa u svjetiljci nije moguća.

LED rasvjetna jedinica za pričvršćivanje na vodilice Multifix. Montaža s pomoću bočnih nosača s T utorima. Korpus od čeličnog lima srebrne boje. Rasvjeta se može kontinuirano podešavati i pojedinačno uključivati s pomoću ugrađenog prekidača za uključivanje / isključivanje.

Odgovara:

Multifix vodilica br. 928201 i br. 928206 od vel. 1000, br. 955340 vel. 940.

Tehnički opis

Broj prekidača za uključivanje/isključivanje	1
Dubina	60 mm
Prihvat snaga	18 W
Ugradbena visina	82 mm
Seriya	Multifix
Seriya	Workstation
Jakost svjetlosti	1260 lm
Dubina rasvjetnog tijela	30 mm

Temperatura boje	4000 K
LED tehnologija	da
Duljina rasvjetnog tijela (po 2 kom)	300 mm
Visina	40 mm
Težina	3 kg
Duljina	780 mm
Ugradna dubina	92 mm
Bez smetnji i treperenja	da
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Prekidač za uključivanje/isključivanje	da
Vrsta utikača, ulaz	GST utični sustav
Nazivni napon	250 V
Vrsta proizvoda	Montažna svjetiljka