

Garant**LED bočna rasvjetna jedinica, Prihvat snaga: 15W****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	928620 15
GTIN	4062406117504
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Rasvjetna jedinica s rasvjetnim tijelom i priključnim kabelom za utikač br. 928470 ON/OFF ili 928460 ON/OFF (industrijski utikač). LED-tehnologija s dugim radnim vijekom koju nije potrebno održavati. Energetski učinkovite lampe su vrlo homogene, bez odsjaja i treperenja, dobro prepoznavanje boja zahvaljujući uravnoteženim komponentama spektra, što omogućava dobro prepoznavanje boja i kontrast kontura. Temperatura svjetlosti cca 4.000 K.

Ova svjetiljka sadrži ugrađene LED-lampice. Zamjena lampa u svjetiljci nije moguća.

LED rasvjetna jedinica za bočno pričvršćivanje na konstrukciju potpornih stupova. Rasvjeta se može kontinuirano rotirati za 180° kako bi se postiglo optimalno osvjetljenje. Svaka jedinica može se pojedinačno uključiti s pomoću ugrađenog prekidača za uključivanje / isključivanje.

Odgovara:

Potporni stup br. 928010 vel. 928020, br. 928030 br. 928075 i br. 928076.

Lakiranje:

Korpus kao RAL 9006.

Tehnički opis

Ugradbena visina	120 mm
Dubina rasvjetnog tijela	30 mm
Dubina	60 mm
Duljina	455 mm
kontinuirano okretljivo	180 stupanj

Duljina rasvjetnog tijela	300 mm
Jakost svjetlosti	630 lm
Broj prekidača za uključivanje/isključivanje	1
Serijski broj	Multifix
Prihvata snaga	15 W
LED tehnologija	da
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta utikača, ulaz	GST utični sustav
Prekidač za uključivanje/isključivanje	da
Nazivni napon	250 V
Vrsta proizvoda	Montažna svjetiljka