

Waldmann **TAMETO rasvjetna jedinica, Prikladno za tipove: 1000****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	928608 1000
GTIN	4013330060688
Razred artikla	93L

Opis**Izvedba:**

Rasvjetna jedinica s rasvjetnim tijelom i priključnim kabelom za utikač br. 928470 ON/OFF ili 928460 ON/OFF (industrijski utikač). LED-tehnologija s dugim radnim vijekom koju nije potrebno održavati. Energetski učinkovite lampe su vrlo homogene, bez odsjaja i treperenja, dobro prepoznavanje boja zahvaljujući uravnoteženim komponentama spektra, što omogućava dobro prepoznavanje boja i kontrast kontura. Temperatura svjetlosti cca 4.000 K.

Ova svjetiljka sadrži ugrađene LED-lampice. Zamjena lampa u svjetiljci nije moguća.

LED rasvjetna jedinica s korpusom od bezbojnog eloksiranog aluminija i crne plastike. Kontrola bljeska s pomoću konusne leće PMMA u obliku prizme. Rasvjetna jedinica može se kontinuirano prigušiti, a zahvaljujući zatvorenoj konstrukciji zaštićena je od onečišćenja. Priključivanje preko industrijskog utičnog sustava za jednostavne serijske kabele.

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing < 12$ mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

Odgovara:

Nosač potpornih stupova s poprečnom pregradom br. 928055, 928056, 972086, 972087.

Tehnički opis

mogućnost kontinuiranog prigušenja	da
Težina	3 kg
Prihvat snaga	26 W
Bez smetnji i treperenja	da
Duljina rasvjetnog tijela	890 mm
Dubina rasvjetnog tijela	167 mm

LED tehnologija	da
Duljina	920 mm
Dubina	187 mm
Jakost svjetlosti	2300 lm
Temperatura boje	4000 K
prikladno za tipove	1000 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Nazivni napon	250 V
Vrsta utikača, ulaz	GST utični sustav
IP-klasa zaštite	IP 20
Prekidač za uključivanje/isključivanje	da
Debljina materijala	1 mm
Vrsta proizvoda	Montažna svjetiljka