

Waldmann 

## Svjetiljka s držačem za stol PARA.MI, tip: 8



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	928660 8
GTIN	2050002019027
Razred artikla	93L

### Opis

#### Izvedba:

Kvalitetna LED tehnologija s 108 svjetlosnih dioda koja ne zahtjeva održavanje. Prekidač u glavi svjetiljke i podesivo automatsko isključivanje. Besprijevano prigušavanje. Temperatura boje toplo bijela s oko 3000 K.

Svjetiljka sadrži ugrađene LED lampe. Proizvođač može zamijeniti izvor svjetla (LED svjetiljke). Upravljački uređaj (napajanje i kabel) može zamijeniti krajnji korisnik.

#### Dio isporuke:

Uključuje držač za stol. Raspon stezanja 0 – 70 mm. 3,0 m priključni kabel s mrežnim utikačem.

#### Lakiranje:

Srebrnosiva.

### Tehnički opis

Boja svjetlosti	topla bijela K
Rasvjetno tijelo	LED
Duljina priključnog kabla	3 m
Visina rasvjetnog tijela	11,5 mm

## List s podacima

Opskrba energijom	mrežni pogon
Broj LED-ova	108
Širina rasvjetnog tijela	117 mm
Duljina rasvjetnog tijela	101 mm
Prihvat snaga	7 W
Rasvjeta, s mogućnosti prigušivanja	da
Rasvjetno tijelo, izmjenjivo	ne
Nazivni napon	250 V
Temperatura boje	3000 K
Ukupna visina	1070 mm
Prekidač za uključivanje/isključivanje	da
Vrsta utikača, ulaz	C
Vrsta proizvoda	Stolna svjetiljka / svjetiljka za radno mjesto